

CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD 6000R/MIN



- Control por microprocesador, motor de conversión de frecuencia sin escobillas DC/ AC (a elección del usuario).
- Operado por panel táctil, pantalla LED o LCD (a elección del usuario).
- Enclavamiento electrónico de la puerta para un funcionamiento seguro y cámara de acero inoxidable.
- El valor RCF se puede calcular automáticamente.
- Hay muchos tipos de rotores disponibles para un uso conveniente.

SKU: B-01-19-01-01-04-05 | **Categorías:** [Centrífugas de alta velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARÁMETRO TÉCNICO (Centrífuga)

| | |
|------------------------|--|
| Código del Producto | B-01-19-01-01-04-05 |
| Modelo | Bell-CenAltVel-05 |
| Rotor oscilante Nro. | Nro. 5 |
| Velocidad máxima | 6000r/min |
| RCF máximo | 3200×g |
| Capacidad máxima | 4×10 ml |
| Intervalo de tiempo | 0 ~ 99min centrifugación de corto tiempo |
| Precisión de velocidad | ±30r/min |
| Fuente de alimentación | AC220V 50Hz 5A |
| Dimensión | 325×420×325(mm) |
| Peso | 18kg |

COTECNO