

CENTRIFUGADORA BELL-CENTRIFUGA-F6000



- Tipo vertical
- Motor de frecuencia DC Brushless
- Compresor de refrigeración TECUMSEH francés
- Pantalla LCD de velocidad, RCF y tiempo
- Ajuste continuo de la velocidad
- Activación automática de alarma de mal funcionamiento
- Panel de control táctil
- Con interruptor de seguridad y cierres electromagnéticos
- Visualización de código de error, ajuste de velocidad hacia arriba y hacia abajo
- Protección contra sobrevelocidad, sobretemperatura y desequilibrio.

SKU: B-01-29-0202-0606 | **Categorías:** Centrífuga |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo Bell-Centrifuga-F6000

Código SKU B-01-29-0202-0606

Velocidad máxima 6000RPM, ajuste de velocidad continua, velocidad de pantalla LED, RCF y tiempo

MAX RCF 6680 XG Hora 0-99min

Capicidad máxima Rotor oscilante 500ml*6

Rango de temperatura -20°C \sim +40 °C

Voltaje 220V 50HZ Dimensión (milímetro) 700*715*420

Peso 130kg



INFORMACIÓN ADICIONAL