

CIRCULADOR DE AGUA DEL TANQUE DE CURADO, 110 V, 60 HZ - H-2985



Circulador del tanque de curado

Compatible con los siguientes estándares: ASTM [C511](#), [ASTM C31](#)

La bomba de inmersión silenciosa es de 1/160 HP (30 W) con una clasificación de 120 GPH a 1 pie (0,3 cm) de altura. La circulación de la descarga MNPT de 1/4" (6,4 mm) puede ser dirigida; Simplemente coloque la carcasa en cualquiera de los cinco lados. El flujo también se puede dirigir usando un conector acodado (incluido) o conectando un tubo de extensión. Las piezas de trabajo están lubricadas y selladas de por vida en una carcasa de nailon rellena de vidrio con entrada al ras. Cuenta con cable de conexión a tierra de 6 pies (1.8m).

SKU: HM-1975-E-1 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Circuladores](#), [Compactación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-2985

Circulador de agua del tanque de curado, 110 V, 60 Hz



H-2985.4F

Circulador de agua del tanque de curado, 220 V, 50/60 Hz

Código del Producto

H-2985

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO