

## COMBINACIÓN DE SOPORTE DE TESTIGUERA Y DE TESTIGUERA MANUAL



- El taladro de núcleo manual combinado con soporte de taladro es simplemente el taladro de núcleo más rentable y confiable de su clase.
- Tiene un husillo de taladro estándar industrial universal que se adapta a cualquier broca de perforación estándar. Este taladro de núcleo se puede utilizar para perforar hormigón o asfalto, solo necesita la broca de núcleo adecuada para el trabajo

**SKU:** KK806 | **Categorías:** [Testiguera eléctrica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Capacidad de diámetro de broca de 3 pulgadas como dispositivo de mano
- Capacidad de 6 pulgadas con soporte
- Taladro de núcleo de 3 velocidades 900/2000/4000 RPM
- Motor de 110 V, 1500 vatios
- Tiene un nivel en la parte superior para garantizar que su agujero se taladre perfectamente (vertical)
- Viene con estuche rígido
- Viene de serie con todos los accesorios

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO