

COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL - ASTM



- Esta máquina de construcción robusta ha sido diseñada para eliminar el laborioso proceso de compactación manual.
- El aparato compacta automáticamente la muestra y se detiene después del número preestablecido de golpes.
- El molde se mantiene en posición mediante un dispositivo de sujeción rápido y práctico. El mecanismo de disparo está dispuesto de modo que el martillo deslizante caiga a la misma distancia en cada golpe. El compactador incluye el bloque de madera laminada.

SKU: N / A | Categorías: Laboratorio de suelos |



GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Todas las partes móviles están protegidas con guarda de seguridad, que detiene automáticamente el compactador cuando se abre, y el panel de control está equipado con un botón rojo de parada de emergencia.

El mecanismo de accionamiento eleva el martillo compactador de 4536 g \pm 9 gr, chapado contra la corrosión, hasta una altura de 457 mm \pm 3 mm que permite la caída libre.

Normas

• ASTM D1559, AASHTO T245

Especificaciones técnicas

| Modelo | BellComAutMarAst-240A | BellComAutMarAst-240B |
|-----------------------------|--|--|
| Código de producto | B-01-03-05-110101 | B-01-03-05-110201 |
| Nombre del producto | Compactador automático Marshall - Astm | Compactador automático Marshall - Astm |
| Frecuencia de golpes | 60 golpes en 60 s | 60 golpes en 60 s |
| Peso de masa deslizante (g) | 4536 ±9 | 4536 ±9 |
| Altura de caída libre (mm) | 457 ±-3 | 457 ±-3 |
| Dimensiones totales (cm) | 55x192x55 | 55x192x55 |
| Peso (kg) | 240 | 240 |
| Fuente de alimentación | 220 V, 50 Hz, 1 ph | 220 V, 60 Hz, 1 ph |



INFORMACIÓN ADICIONAL