

COMPACTO



SKU: N / A | **Categorías:** [Viento](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los "compactos" están predestinados para su uso en sistemas de tecnología de construcción, en plantas de energía industrial, plantas de energía eólica y en la protección del medio ambiente, en todos los lugares donde se deben determinar y convertir datos meteorológicos precisos para fines de tecnología de control. Las diferentes salidas eléctricas son universalmente compatibles, también con otros sistemas innovadores. Los materiales seleccionados y probados aseguran el funcionamiento incluso en condiciones extremas. Las carcasas están hechas de aluminio anodizado resistente al agua de mar. Cupstar y veleta están hechos de plástico especial reforzado con fibra de vidrio y, por lo tanto, extremadamente duraderos y resistentes.

Imagen

Nombre del Producto

Descripción corta

[image_with_animation image_url="138430" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de dirección del viento compacto
4.3128.00.000

- Salida paralela digital

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138430" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de dirección del viento compacto
4.3129.00.712

- Salida de potenciómetro 0 ... 2 kΩ
- Conexión de enchufe

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138430" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de dirección del viento compacto
4.3129.00.x00

- Salida serial sincronizada digital
- Conexión de enchufe

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138433" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de dirección del viento compacto

4.3129.00.xxx

- Salida analógica

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138430" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de dirección del viento compacto

4.3129.60.x00

- Salida serial sincronizada digital
- Sensor TMR para alta resolución (2.5 °)

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138430" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de dirección del viento compacto

4.3129.60.x01

- Salida serial sincronizada digital
- Sensor TMR para alta resolución (0.35 °)

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138430" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de dirección del viento compacto

4.3129.60.xxx

- Salida analógica
- TMR - Sensor de alta resolución (0.4 ° WD)

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138430" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de dirección del viento compacto

4.3129.80.000

- Salida serial sincronizada digital
- Sensor TMR para alta resolución (2.5 °)
- 60 W de calefacción

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138430" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de dirección del viento compacto

4.3129.80.xxx

- Salida analógica
- TMR - Sensor de alta resolución (0.4 ° WD)
- 60 W de calefacción

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138436" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de viento compacto

4.3518.00.x00

- Sensor con salida de frecuencia y "sumidero colector abierto"

[nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/?post_type=product&p=131809&preview=true"]

[image_with_animation image_url="138436" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de viento compacto

4.3519.00.x00

- Baja potencia
- Salida de frecuencia

[nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/?post_type=product&p=131810&preview=true"]

[image_with_animation image_url="138436" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de viento compacto

4.3519.00.xxx

- Salida analógica

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138436" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de viento compacto

4.3519.40.000

- Baja potencia
- Salida de frecuencia
- 60 W de calefacción

[image_with_animation image_url="138436" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de viento compacto

4.3519.40.xxx

- Salida analógica
- 60 W de calefacción

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138436" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de viento compacto

4.3520.00.000

- Sensor con salida de frecuencia y "Fuente de colector abierto"

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138436" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de viento compacto

4.3520.10.000

- Sensor con salida de frecuencia y "fuente de colector abierto"
- Sin calentar

[Enlace](#)

[image_with_animation image_url="138436" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de viento compacto

4.3619.00.xxx

- Salida analógica

[nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/?post_type=product&p=131816&preview=true"]

[image_with_animation image_url="138436" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]

Transmisor de viento compacto

4.3619.40.xxx

- Salida analógica
- 60 W de calefacción

[Enlace](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO