

COMPRESÓMETRO CON INDICADOR DIGITAL, 3" X 6" (76 X 152MM) - H-2918D



Compresómetro con indicador digital

Compatible con los siguientes estándares: ASTM C469

El compresómetro se utiliza para evaluar el módulo de elasticidad de la cuerda (módulo de Young) de cilindros de hormigón mientras se someten a pruebas de compresión. El compresómetro incluye dos yugos de aleación de aluminio fundido, puntos de montaje y centrales, varillas de control de acero inoxidable. Los modelos están disponibles con un comparador, con un rango de 0,2" (5,08 mm) y graduaciones mínimas de 0,0001 (0,0025 mm), así como con un indicador digital o un transductor LSCT. Los indicadores digitales y los modelos LSCT se pueden utilizar con sistemas de adquisición de datos mediante el uso de nuestros miniloggers.

SKU: H-2918D | Categorías: <u>Humboldt</u>, <u>Compresometros</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

_



H-2911D

Compresómetro con Indicador Digital, 6" x 12" (152 x 305mm)



H-2916D

Compresómetro con Indicador Digital, 4" x 8" (101 x 203mm)



H-2918D

Compresómetro con Indicador Digital, 3" x 6" (76 x 152mm)

Código del Producto

H-2918D



INFORMACIÓN ADICIONAL