

COMPRESOR



SKU: HM-4220 | Categorías: Accesorios del sistema triaxial |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de productos

Imagen



Descripción

HM-4220

Compresor Compresor, 1hp 120psi, 115V 50/60Hz

HM-4220.4F

Compresor Compresor, 1hp 120psi, 220V, 50/60Hz

Compresor

Admite los siguientes estándares: ASTM D4767, ASTM D7181

Cuando funciona a plena carga, este compresor excepcionalmente silencioso ofrece un nivel de ruido tremendamente bajo de 40 db/A. Cada compresor está construido pensando en la calidad y viene equipado con un tanque de aire con recubrimiento en polvo, un interruptor de presión, un filtro de aire de 1 micrón, un regulador y manómetros para una operación completamente automática y sin problemas.

Especificaciones

Producción caballos de fuerza Tamaño del tanque Nivel de ruido Presión máxima Presión operacional 4.2 CFM120 L.Mín.1.0Hp13 Gal50 Lt.42dB/A120 PSI (8 bares)90-120 PSI6-8 bares

Estándares

- ASTM D4767
- ASTM D7181



INFORMACIÓN ADICIONAL