

COMPROBADOR DE TORSIÓN / CUADRO DE FIJACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Se utiliza para probar la prueba de torsión de unidades familiares y aparatos eléctricos comparables, el dispositivo de control de la línea de control es firme. Esta máquina recibe fuerza de vida del motor de torsión, prueba de presión en el cable eléctrico de las pruebas. Teniendo en cuenta la línea eléctrica. La posición de la mercancía es distintiva, la máquina en cuanto a la estructura del motor de torsión se introduce en una disposición de secciones y segmento y está planeada en la base con cuatro ruedas.

Parámetros:

- IEC60598 par de prueba más extremo
- 10 Nm
- 20 Nm
- 50Nm
- 100 Nm
- 200Nm
- Rango de medición de par 1% -100%
- El par de torsión de la base 0.01Nm 0.1Nm
- Estimación del error relativo de + 1% del torque demostrado
- El punto de torsión de 0.1o menos peruses
- El mayor borde de torsión 99999o.
- Punto de torsión que mide el error relativo de + 1%
- El ejemplo de estimación 0.1-200mm.
- La mayor separación entre tiradas de 200mm.
- El título de pivote de la prueba de dos vías.
- Máquina de prueba nivel 1
- Alimentación de control 220V, 50Hz

- Estimado 950x350x370mm

SKU: BELLH-COMPRAR-TF55 | **Categorías:** [Máquina de prueba de electrodomésticos para el hogar](#) |

COTECNO

COTECNO