

CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA -86°C BELL-CONTEMULTBAJ-188L



SKU: B-01-29-0701-0104 | **Categorías:** [Congelador de temperatura ultra baja](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Temperatura ambiente: 10°C~32°C.
- Tecnología de control de temperatura precisa para mantener la temperatura en -40°C~-86°C y una precisión de 0,1 °C.
- La investigación y el desarrollo independientes del refrigerante mezclado pueden hacer que el dispositivo ahorre la energía el 50%.
- Mejor uniformidad, la uniformidad se incrementa un 30%.
- La optimización de un solo nivel de diseño del sistema de refrigeración en cascada automática, menos componentes de refrigeración para facilitar el mantenimiento.
- Cámara interior de acero inoxidable 304 para un uso amigable y fácil limpieza.

Seguridad

- Batería de reserva incorporada para mostrar la temperatura y hacer funcionar el sistema de alarma visual y sonora hasta 72 horas sin alimentación de CA.
- Sistema de alarma visual y sonora: temperatura alta/baja, fallo de alimentación, tensión anormal, error del sensor, comprobación de la pantalla del filtro, batería baja, limpieza del condensador, temperatura ambiente alta, alarma de puerta entreabierta y fallo del termostato.
- Protección de fallo de alimentación: retardo de encendido del sistema de refrigeración cuando se produce un fallo de alimentación, protección de retardo de reinicio.
- Bloqueo de teclado, protección por contraseña para evitar el ajuste aleatorio de parámetros.
- Diseño especial de reducción de ruido.

Diseño humanizado

- 4 ruedas con tope para facilitar el movimiento y la fijación.
- Orificio de prueba estándar de 25 mm para facilitar la conexión a los sistemas de control de temperatura.
- 2 estantes ajustables para facilitar el almacenamiento.
- Gasa de polvo del condensador extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Puerta interior extraíble para que el usuario pueda descongelar y limpiar.

- Puerto USB estándar, puerto USB para leer la temperatura y las condiciones de alarma en los últimos 1 meses.

Especificaciones:

Modelo	Bell-ConTemUltBaj-188L	
	B-01-29-0701-0104	
Código SKU	Agujero de prueba	1/25MM
	Batería baja	Y
	Cantidad de carga (20'/40'/40'H)	26/12/2026
Dimensiones	CANTIDAD de carga de la caja de almacenamiento en frío	10800
	Capacidad	188L
	Castor	4
Sistema de refrigeración	Compresor/Marca	1/CUBIGEL
	Comprobación de la pantalla de filtro	Y
	Condensador limpio	Y
	Controlador	Microprocesador
	Corriente eléctrica (A)	4.3
	El consumo de energía	8,2 kWh/24h
	error del sensor	Y
	Fallo de alimentación	Y
	Fallo del termostato	Y
	Fuente de alimentación (V/Hz)	220/50~60; 110/60
Datos eléctricos	Mostrar	Pantalla digital
	Nt/Gt (aprox.)	174/224kg
	Potencia nominal (W)	660
	Puerta entreabierta	Y
	Puerta interior/estante	03-feb
Rendimiento	Puerto de alarma remota	Y
	Puerto USB	Y
	Rango de temperatura	-40~-86°C
	Refrigerante	Mezclado
	Registrador de datos	Opcional
Accesorios	Sistema de respaldo de CO2	Opcional
	Sistema de respaldo de falla de energía	72H
	Sistema de respaldo de LN2	Opcional
	Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	880*910*1820mm
	Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto)	850*930*1595mm
Alarma	Tamaño interior (ancho x profundidad x alto)	465*465*830mm
	Temperatura alta/baja	Y
	Temperatura ambiente	+10~+32°C
	Temperatura ambiente alta.	Y
	Tipo de descongelación	Manual
	Tipo de enfriamiento	Refrigeración directa
	voltaje anormal	Y

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Mínima (°C) [-86](#)

COTECNO