

## CONJUNTO DE PRUEBA DE ASENTAMIENTO



El conjunto de prueba de asentamiento se utiliza para determinar la consistencia, el trabajo media y alta del hormigón fresco.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Hormigón fresco y endurecido](#) | **Etiquetas:** [ASTM C 1611](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El conjunto de prueba de asentamiento se suministra galvanizado o recubierto de pintura para evitar la corrosión.

También está disponible el juego de prueba de asentamiento de acero inoxidable.

El juego consta de cono de asentamiento, embudo de cono de asentamiento, placa base de asentamiento, varilla de apisonamiento que es hemisférica en ambos extremos, mazo de goma y regla de acero.

La cuchara redonda debe pedirse por separado.

También está disponible el equipo portátil de prueba de asentamiento.

La prueba consta de cono de asentamiento, embudo de cono de asentamiento, placa de base de asentamiento, varilla de apisonamiento que es hemisférica en ambos extremos, mazo de goma y regla de acero.

Base, fabricada en acero galvanizado de alta resistencia, completa con abrazaderas y puente de medición que también se utiliza como asa de transporte.

Los componentes del juego están ensamblados para facilitar su transporte. Muy práctico, robusto, ideal para uso en obra.

### Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellConPruAse-75	B-01-03-06-230101	Conjunto de prueba de asentamiento	55x60x25	7.5
BellConPruAse-85	B-01-03-06-230201	Equipo de prueba de asentamiento, acero inoxidable	55x60x25	8.5
BellConPruAse-10	B-01-03-06-230301	Equipo portátil de prueba de asentamiento	55x60x25	10

### Accesorios/Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
B-01-03-06-230401	Cono de asentamiento	10x20x30	2

<b>Código de producto</b>	<b>Nombre del producto</b>	<b>Dimensiones (cm)</b>		<b>Peso (kg)</b>
B-01-03-06-230501	Embudo de cono de asentamiento	-	-	
B-01-03-06-230601	Placa base de asentamiento	50x50x6	3	
B-01-03-06-230701	Varilla de apisonamiento	01,6 x 60	0.95	
B-01-03-06-230801	Mazo de goma	-	-	
B-01-03-06-230901	Regla de acero	30	-	
B-01-03-06-231001	Cuchara redonda, mediana	-	0.5	

COTECNO

COTECNO