

## CONVERTIDOR DE CABLE DE DATOS DE 240 GRADOS A 180 GRADOS HM-2310CON



**SKU:** HM-2310CON | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de producto



#### Extensión del cable de datos del transductor HM-2310CON

### Extensión del cable de datos del transductor

Cable de extensión de datos para uso con células de carga, LSCT o dispositivos de presión. El cable tiene una longitud de 25 pies (7,6 m).

### Artículos relacionados



HM-2310.XX

Transductores de conversión de deformación lineal (LSCT)  
Instrumentos extensométricos extremadamente precisos y  
fiabes. Superior a los LVDT



HM-5000BR

Soporte de montaje del transductor  
Soporte de montaje para aplicaciones específicas que  
involucran transductores

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO