

COPA DE CONDUCTIVIDAD - SERIE 55



- La copa de conductividad de la serie 55 es un sistema de medición de conductividad especializado que se desarrolló para soluciones como pinturas. Con su fondo removible, se drena y se limpia fácilmente. Puede diseñarse con tecnología simple de 2 celdas o más avanzada de 4 celdas e incluir elementos de sensor de platino, titanio o carbono.
- **Características:**
 - Sistema único de medición de conductividad tipo taza
 - La carcasa de ABS es fácil de limpiar con fondo extraíble
 - Conectores de clavija roscada fáciles de usar
 - Diseñe su propia tecnología de sensores y tipo de material

SKU: BellCopConSer-55 | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [Proceso / Industrial](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL