

CORTADOR DE PARAFINA - BELLCORTPARAF-230



Características:

- * Control automatizado completo de la computadora
- * Los sensores de temperatura se fabrican en Estados Unidos, son precisos y fiables
- * Guarda automáticamente los últimos ajustes operativos
- * Memoria y función de restauración automática
- * Pantallas LED

Parámetros técnicos:

Modelo	BellCortParaf-230
Área de trabajo	230*160mm
Rango de temperatura	RT-90°C ajustable
Precisión de temperatura	±1°C
Fuente de alimentación	AC220V±10%,50HZ, AC 110V±10% 50/60Hz
Consumo	150W
Tamaño externo(W*D*H)	255*180*155mm
Tamaño del paquete(W*D*H)	330*260*230mm
Peso bruto	3kg

COTECNO

COTECNO