

# CP160CR - HAZ PANORAMICO - FUENTE DE ALIMENTACIÓN - BATERÍA DE RASTREADOR



#### Mejor diseño:

Diseñado para encajar en tuberías de 6 "y superiores, el generador de rayos X de potencial constante CP 160CR para rastreadores en su categoría, el cabezal de tubo de rayos X panorámico más poderoso del mundo para rastreadores. El generador está haciendo que la tecnología de potencial constante de vanguardia de la SERIE CP sea aún más compacta en una cabeza de tubo de rayos X de 9,9 kg - 120 mm de diámetro. La unidad de oruga es capaz de penetrar hasta 28 mm de acero en 10 minutos, lo que corresponde a un tiempo de exposición de solo 25 segundos para soldaduras de tubería estándar de 6".

#### Información del producto:



**SKU:** N / A | Categorías: <u>SERIE CP</u>, <u>Teledyne</u>, <u>Unidades de orugas</u> |



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Voltaje de salida: 40 a 160 kV

Rango de corriente del tubo: 0.5 a 2 mA

**Peso:** 9.9 Kg



## INFORMACIÓN ADICIONAL