

CP160CR - HAZ PANORAMICO - FUENTE DE ALIMENTACIÓN - BATERÍA DE RASTREADOR



Mejor diseño:

Diseñado para encajar en tuberías de 6" y superiores, el generador de rayos X de potencial constante CP 160CR para rastreadores en su categoría, el cabezal de tubo de rayos X panorámico más poderoso del mundo para rastreadores. El generador está haciendo que la tecnología de potencial constante de vanguardia de la [SERIE CP](#) sea aún más compacta en una cabeza de tubo de rayos X de 9,9 kg - 120 mm de diámetro. La unidad de oruga es capaz de penetrar hasta 28 mm de acero en 10 minutos, lo que corresponde a un tiempo de exposición de solo 25 segundos para soldaduras de tubería estándar de 6".

Información del producto:



SKU: N / A | **Categorías:** [SERIE CP](#), [Teledyne](#), [Unidades de orugas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Voltaje de salida: 40 a 160 kV

Rango de corriente del tubo: 0.5 a 2 mA

Peso: 9.9 Kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO