

## CT 110 TAQUÍMETRO



### Taquímetro

El tacómetro Kimo CT 110 es ideal para medir rpm de eje, disco o motor, ya sea una conexión óptica o de contacto.

Rango de medición: óptico: 60 a 60,000 rpm y contacto: 30 a 3.000 rpm

Fácil de usar

Luz de fondo ajustable

Contacto / selección óptica

Mantener la función y los valores min-max

Certificado de calibración



**SKU:** BELLCT 110 | **Categorías:** [Tacómetros](#), [Taquimetría](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO