

CT 50 TACÓMETRO



El Kimo CT 50 portátil es un tacómetro de doble función; incluye la capacidad de medir la velocidad de la maquinaria mediante contacto directo o puede usar el modo óptico para medir sin contacto directo.

Rango de medición: óptico: 60 a 60,000 rpm y contacto: 30 a 3.000 rpm

Fácil de usar

Mantener la función

Sonda incorporada

Apagado automático: 20 minutos

Certificado de ajuste 

SKU: BELLCT 50 | **Categorías:** [Tacómetros](#), [Taquimetría](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO