

## CUNO BETA FINE XL 30PP010C1A FILTER CARTRIDGE



**SKU:** 70020114644 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CUNO BETA FINE XL 30PP010C1A FILTER CARTRIDGE

Part Number: 70020114644



#### Especificaciones

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Marca                        | Cuno BetaFine XL                              |
| ID para SAP                  | 7000050802                                    |
| Tipo                         | Absolute-rated pleated polypropylene fi lters |
| Tamaño de los poros en $\mu$ |                                               |
| Temperatura máxima de °C     | 80                                            |
| Temperatura máxima de °F     | 176                                           |
| O-Ring / juntas /            | PTFE                                          |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |      |
|----------------------|------|
| Longitud en pulgadas | 30.0 |
|----------------------|------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Longitud en cm          | 76.20           |
| Código arancelario (HS) | 84219900        |
| Código EAN              | EAN 14 / SCC 14 |

## **CARTUCHO DE FILTRO 3M BETAFINE T SERIES**

El cartucho Betafine T, anteriormente conocido como TSM, es un cartucho de papel plisado durable y versátil que ofrece lo último en filtración submicrónica.

Larga vida, las altas tasas de flujo y de retención de partículas excelente hace que el Betafine t Cartucho una excelente opción ya sea para un pre-filtro de membrana o filtros para la filtración final.

Modificación de carga mejora la eficacia de eliminación de partículas del filtro Betafine T nominalmente nominal.

Contaminantes demasiado pequeños para ser tensa mecánicamente son electro-cinético adsorbido por los medios Betafine T.

Debido a que es un filtro de profundidad, la matriz tortuoso permite altas capacidades de carga de contaminantes.

### **Características y Beneficios**

- retención de partículas excelente
- alta capacidad de retención de contaminante
- filtración submicrónica.

### **Condiciones de la operación**

- Temperatura máxima de funcionamiento 85 ° C (185 ° F)
- Máxima presión diferencial de 3,5 bar (50 psi)

### **Aplicaciones típicas**

- Bebidas
- Procesamiento de Alimentos
- Cosméticos
- química
- Aire y Gas

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO