

## DEPTHÓMETRO MECÁNICO DE LÍNEA DE ARENA BELLTRONIC



- Fácil de usar y mantener, brinda a los operadores lecturas precisas de la profundidad de la línea de arena.
- El densímetro de línea de arena manual ayuda a los operadores a evitar situaciones que pueden causar daños a su línea de arena y posibles problemas de seguridad con la línea de arena. Los densímetros mecánicos se pueden utilizar en equipos de reacondicionamiento, equipos de conjuntos de revestimientos y equipos de extracción de testigos de minería. Cada Depthómetro viene en lecturas métricas o inglesas. Hay disponible un soporte de montaje en suelo opcional.

**SKU:** B-01-16-01-05-0100 | **Categorías:** [Depthómetro mecánico de línea de arena](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Depthómetro

- Línea de arena (cable de acero de 9/16 ")
- Contador
- Contador mecánico completo
- Cavins o equivalente

### Características:

- Peso ligero
- Lecturas precisas incluso en miles de metros
- La facilidad de uso hace que este sistema sea ideal para todas las aplicaciones de trabajo
- Bajo mantenimiento durante años de servicio

### Beneficios:

- Aumenta la seguridad y optimiza la eficiencia al proporcionar advertencias sobre posibles situaciones de línea de arena fuera del pozo
- Alternativa de bajo costo
- Años de fiabilidad comprobada

### Especificaciones

- Métrica o inglesa
- Requiere estuche de transporte; Sí o no
- Requiere soporte de piso; Sí o no

COTECNO