

DESHUMIDIFICADOR CASERO 22 L/D



- Deshumidificación de alta eficiencia, con ahorro de energía. Compresor de alta calidad, alta eficiencia energética, y bajo nivel de ruido.
- El depósito de agua se llena y se cierra automáticamente.
- Se puede configurar para abrirse y cerrarse de forma automática, tiene una rueda universal duradera.

SKU: B-01-11-02-0305 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

| Modelo | Código del producto | Capacidad | Voltaje | Drenaje | Área de aplicación | Poder | Temperatura de trabajo | Dimensiones | Peso neto |
|---------------|---------------------|---------------------------|-----------|--|---------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|
| BellDesCas-22 | B-01-11-02-0305 | 22 L/D (30°C RH80%) | 220V-50Hz | Tanque de agua o tubería de agua externa | 30-70m ² | 360W | 5-38 °C | 370*225*520 mm | 13 kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO