

## DESHUMIDIFICADOR CASERO 240ML/D



- Excelente rendimiento, deshumidificación rápida, fuerte y completa
- Secado rápido como en el sol
- Flujo de aire seco, circulación rápida, secado de ropa eficiente
- Diseño inteligente, funciona automáticamente
- Control preciso y constante de la humedad, descongelación de alta eficiencia
- Altamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente

**SKU:** B-01-11-02-0303 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificación

| Modelo         | Código del Producto | Capacidad               | Voltaje | Drenaje                | Área de aplicación | Poder | Temperatura de trabajo | Dimensiones    | Peso neto |
|----------------|---------------------|-------------------------|---------|------------------------|--------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|
| BellDesCas-240 | B-01-11-02-0303     | 240 ml/D<br>(30°CRH80%) | DC12V   | Tanque de agua interno | 5-30m <sup>2</sup> | 55W   | 5-38 °C                | 309*194*135 mm | 14Kg      |

COTECNO