

## DESHUMIDIFICADOR CASERO 30 L/D

 Belltronic



- Deshumidificación, secado y purificación de ropa, un electrodoméstico con tres propósitos, fácil y con ahorro de energía
- Deshumidificación inteligente, establece un límite de humedad y no permite una humedad alta
- Abastecimiento de agua automático, con protección y seguridad
- Se manipula con facilidad, ya que posee ruedas
- Dos tipos de drenaje: tanque de agua o tuberías de agua externas
- Se puede programar y establecer una hora para encender y apagar la máquina
- Es silencioso

**SKU:** B-01-11-02-03-0100 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCas-30	B-01-11-02-03-0100	30 L/D(30°CRH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua o Tubería de agua externa	35-80m <sup>2</sup>	330W	5-38 °C	373*266*612 mm	14.5 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO