

DESHUMIDIFICADOR CASERO 60 L/D



- Deshumidificación, secado y purificación de ropa, un electrodoméstico con tres propósitos, fácil y con ahorro de energía
- Con función wifi, APP y control remoto
- Deshumidificación fuerte y rápida, depósito de agua con protección total
- Con tres filtros para un aire más limpio, deshumidificación más eficiente
- Se puede programar y establecer una hora para encender y apagar la máquina
- Dos tipos de drenaje, tanque de agua o tuberías de agua externas
- Dos tipos de drenaje: tuberías de agua independientes o externas
- Portátil, ya que cuenta con ruedas universales, fácil de mover

SKU: B-01-11-02-0307 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCas-60A	B-01-11-02-0307	60 L/D(30°C RH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua o Tubería de agua externa	70-120m ²	740W	5-38 °C	436*290*720 mm	24.5 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Área de cobertura (M²) [70, 120](#)

2021 Temperatura de trabajo °C [5, 38](#)

2021 Peso Neto (kg) [24.5](#)

COTECNO