

DESHUMIDIFICADOR DE ENFRIAMIENTO



Con función de detección automática de fallas, sugerencia de código de fallas, fácil reparación y mantenimiento

La máquina puede funcionar en entornos de baja temperatura, ajustada de 35 ° C a 10 ° C, descongelación automática.

SKU: B0111020601,B0111020602,,B0111020603,B0111020604,B0111020605,B0111020606 |

Categorías: [Deshumificador de enfriamiento](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

1. Compresor de marca internacional, gran potencia y deshumidificación.
2. Con temperatura del aire y humedad configuradas libremente, y control automático, realmente automático
3. Con función de detección automática de fallas, sugerencia de código de fallas, fácil reparación y mantenimiento
4. La máquina puede funcionar en entornos de baja temperatura, ajustada de 35 ° C a 10 ° C, descongelación automática.

Especificaciones

Modelo	B0111020601	B0111020602	B0111020603	B0111020604	B0111020605	B0111020606
Capacidad	7	10	20	30	40	60
Poder	2.9	5.1	11.2	16.4	21.2	32.3

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO