

## DESHUMIDIFICADOR DE RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS



- Área de aplicación máxima: 3002-4002
- La humedad se configura de forma libre y automática, realmente totalmente automatizada
- Función de interruptor de temporizador, configuración arbitraria de 1-24 horas
- Con detección automática de fallas, sugerencia de código de falla, fácil mantenimiento

**SKU:** B0111020801,B0111020802,B0111020803,B0111020804,B0111020805,B0111020806 |

**Categorías:** [Deshumidificador de resistencia a altas temperaturas](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

1. Área de aplicación máxima: 3002-4002
2. La humedad se configura de forma libre y automática, realmente totalmente automatizada
3. Función de interruptor de temporizador, configuración arbitraria de 1-24 horas
4. Con detección automática de fallas, sugerencia de código de falla, fácil mantenimiento
5. Compresor de marca famosa internacional adoptado, fuerte potencia y deshumidificación
6. La máquina puede funcionar en entornos de alta temperatura, temperatura de trabajo: 5-55 ° C

### Especificaciones

| Modelo | B0111020801 | B0111020802 | B0111020803 | B0111020804 | B0111020805 | B0111020806 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kg/h   | 7           | 10          | 20          | 30          | 40          | 60          |
| Kw     | 2.9         | 5.1         | 11.2        | 16.4        | 21.2        | 32.3        |
| Kw     | 9.3         | 15.2        | 33.2        | 50.1        | 64          | 92.3        |
| M3/h   | 2200        | 2500        | 5200        | 7800        | 10000       | 14800       |
| Pa     | 0/50        | 0/60        | 0/85/200    | 0/120/230   | 0/200/330   | 0/200/300   |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO