

## DESHUMIDIFICADOR DE TECHO 168 L/D



- Reinicio sin configuración
- Sugerencia de código de falla del sistema de protección múltiple y eficiencia energética

**SKU:** B-01-11-02-0406 | **Categorías:** [Deshumidificador de techo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

1. Montaje invisible, ocupando poco espacio en el area de trabajo
2. Deshumidificación inteligente, función de memoria de apagado
3. Reinicio sin configuración
4. Sugerencia de código de falla del sistema de protección múltiple y eficiencia energética

### Especificaciones Técnicas

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesTec-168	B-01-11-02-0406	168 L/D(30°C RH80%)	380V-50Hz	Tubería de agua externa	120-180 m <sup>2</sup>	2800W	5-38 °C	1030*650*530 mm	80 kg

COTECNO