

DESHUMIDIFICADOR DE TECHO 210 L/D



Características

- Deshumidificación rápida (automática)
- Temporizador de 24 horas,
- Descongelación automática
- Drenaje de agua externa
- Sugerencia de código de falla

SKU: B-01-11-02-0407 | **Categorías:** [Deshumidificador de techo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesTec-210	B-01-11-02-0407	210 L/D(30°C RH80%)	380V-50Hz	Tubería de agua externa	150-260 m ²	3100W	5-38 °C	1220*800*580 mm	90 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO