

## DESHUMIDIFICADOR DE TECHO 240 L/D



- Turbo ventilador centrífugo
- Condensador de cobre puro
- Compresor rotativo doble
- Temporizador de 1-24 horas configurado para encendido / apagado automático

**SKU:** B-01-11-02-0408 | **Categorías:** [Deshumidificador de techo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Instalación invisible
- Temporizador
- Descongelación automática
- Doble drenaje para evaporador y condensador,

### Especificaciones Técnicas

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesTec-240	B-01-11-02-0408	240 L/D(30°C RH80%)	380V-50Hz	Tubería de agua externa	200-280 m <sup>2</sup>	3800W	5-38 °C	1220 * 800 * 580 mm	100kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO