

DESHUMIDIFICADOR DE TECHO 30 L/D



- Ocupa poco espacio, lo que permite usarlo en distintas áreas
- Temporizador de 24 horas, descongelación automática
- Con programación de apagado
- Panel de control inteligente
- Diseño de entrada a prueba de polvo
- Control automático de humedad

SKU: B-01-11-02-0405 | **Categorías:** [Deshumidificador de techo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| Modelo | Código del Producto | Capacidad | Voltaje | Drenaje | Área de aplicación | Poder | Temperatura de trabajo | Dimensiones | Peso neto |
|---------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-------|------------------------|--------------------|-----------|
| BellDesTec-30 | B-01-11-02-0405 | 30 L/D(30°C RH80%) | 220V-50Hz | Tubería de agua externa | 30-50m ² | 290W | 5-38 °C | 630 × 385 × 280 mm | 29kg |

COTECNO