

#### **DESHUMIDIFICADOR DE TECHO 90 L/D**



- Deshumidificación rápida, con alta eficiencia energética
- Ocupa poco espacio, lo que permite usarlo en distintas áreas
- Panel de control inteligente
- Control de humedad mecánico, ajuste de humedad constante, descongelación automática

**SKU:** B-01-11-02-0403 | **Categorías:** Deshumidificador de techo |



## **GALERÍA DE IMÁGENES**



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

#### **Especificaciones**

	Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
			90		Tubería				800 * 560 *	
ı	BellDesTec-90 B-01-11-02-0403	L/D(30°C 2	220V-50Hz	de agua	80-120 m²	1100W 5-3	5-38 ℃	400 mm	50Kg	
			RH80%)				externa			



# INFORMACIÓN ADICIONAL