

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 211L/D



- Control automático por microordenador
- Cuenta con protección del compresor, con retraso automático de tres minutos
- Energía eficiente, protección múltiple
- Condensador y evaporador, anti manchas, limpieza fácil
- Descongelación automática a baja temperatura, detección de fallas automáticamente

SKU: B-01-11-02-0103 | **Categorías:** [Deshumidificador industrial](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesInd-211	B-01-11-02-0103	211 L/D(30°C RH80%)	380V-50Hz	Tubería de agua externa	210-280m ²	3100W	5-38 °C	770*470*1720 mm	125Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO