

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 240L/D



- Deshumidificación rápida
- Alta eficiencia y ahorro energético
- Se puede programar para que se apague automáticamente
- Se puede reiniciar sin una configuración previa
- El sistema detecta fallas
- Tiene protección si se presenta un error de secuencia en la fase de potencia
- Carcasa de metal, temporizador de 24 horas
- Ventilador centrífugo Vortex
- Protección de sobrecarga de corriente múltiple, alto y bajo voltaje
- Descongelación automática

SKU: B-01-11-02-0104 | Categorías: Deshumidificador industrial |



GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
Tubería									
BellDesInd-240	B-01-11-02-0104 24	40L/D(30°CRH80%) 380V-50Hz	z de agua	$250\text{-}350\text{m}^{^2}$	3800W	75-38 °C	770*470*1720mm	n 145Kg
				externa					



INFORMACIÓN ADICIONAL