

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 384L/D



- Sistema de control por microordenador
- Pantalla LCD con control de temperatura y humedad
- Compresor de alta calidad con gran potencia
- Ventilador Vortex estable con alta velocidad
- Tiene condensador y evaporador
- Descongelación inteligente, deshumidificación a baja temperatura

SKU: B-01-11-02-0106 | Categorías: Deshumidificador industrial |



GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
				Tubería					
BellDesInd-384	B-01-11-02-0106	384L/D(30°CRH80%	%) 380V-50Hz	z de agua	$350-400m^2$	12000W	′5-38 °C	1095*485*1750mn	n 250Kg
				externa					



INFORMACIÓN ADICIONAL