

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 480L/D



- Súper deshumidificación, hasta 20 kg / h
- Operación segura y estable
- Protección de sobrecarga de corriente
- Protección de alto y bajo voltaje
- Descongelación automática
- Se puede programar para que se apague automáticamente
- Conjunto de temporización bidireccional
- Ahorro de tiempo y energía

SKU: B-01-11-02-0105 | Categorías: Deshumidificador industrial |



GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	e Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso
BellDesInd-480 E	3-01-11-02-0105	480 L/D(30°CRH80%))	380V / 50HZ	Tubería de agua externa	450-550 m²	12000W	5-38 ℃	1095*485*1750mm	1290Kg



INFORMACIÓN ADICIONAL