

DESMAGNETIZADOR CIRCULAR 3.5X



SKU: N / A | **Categorías:** [Desmagnetizadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"] [vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"] [vc_column_text] **Desmagnetizador Circular 3.5X**

Nuestros desmagnetizadores circulares eliminan constantemente el magnetismo residual en herramientas, piezas mecanizadas o conjuntos

[/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"] [vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"] [vc_column_text]

Descripción del Producto

ANNIS 3.5 "X - Desmagnetizador Circular

Las tablas a continuación brindan las especificaciones básicas para nuestro pequeño pero potente desmagnetizador circular de servicio pesado de 3.5 pulgadas de diámetro. Las carcasa de aluminio con acabado personalizado están construidas para montaje en superficie de banco y están 'acanaladas' para mejorar la transferencia de calor convectiva. Las unidades están disponibles con intensidades de campo que van desde 242 a 530 gauss y están diseñadas para funcionar en modo continuo [C] o intermitente (I) con 120, 240 o 480 voltios, 50 Hz o 60 hz, potencia de una sola fase. Para una mayor fuerza de campo en un desmagnetizador de 3.5 pulgadas de diámetro, pregunte por nuestra versión de servicio extra pesado de 3.5"XX. Las unidades intermitentes de hasta 21KVA tienen una capacidad de trabajo del 25% con un tiempo máximo de "encendido" de 5 minutos. Los desmagnetizadores RB Annis están actualmente utilizado por más de 400 fabricantes y laboratorios estadounidenses y extranjeros, por lo tanto, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas, intensidades de campo, con opciones para satisfacer sus necesidades.

Unidades circulares de servicio pesado de 3.5X"

Trabajo (C o I)	Voltios	Amps	Kva	Campo (gauss)	Peso (lbs/kg)	Precio (\$U.S.)	Solo Carcasa \$*	A Prueba de Goteo \$*
I	120	4.3	0.52	440	13/5.9	869	433	130
C	120	1.27	0.16	242	15/6.8	923	"	"
I	240	2.75	0.66	480	15/6.8	945	"	"
C	240	0.87	0.21	265	16/7.25	1049	"	"
I	480	1.74	0.84	530	16/7.25	1060	"	"

* Otras opciones disponibles llame para más detalles

Dimensiones generales y de montaje - (pulgadas / centímetros)

Ancho (An)	Longitud (L)	Altura (Al)	Apertura de Bancos (O)	Centros de Hoyos (W)	Centros de Hoyos (L)	Tamaño de Tornillo (# o en.) #10
8.0/20.3	4.25/10.8	8.0/20.3	2.56/6.35	7.25/18.4	2.63/6.7	

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO