

DESMAGNETIZADOR CIRCULAR DE 6" XX



SKU: N / A | Categorías: [Desmagnetizadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Desmagnetizador Circular de 6" XX**

Nuestros desmagnetizadores circulares eliminan constantemente el magnetismo residual en herramientas, piezas de máquinas o conjuntos.

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Descripción del Producto**

ANNIS 6" XX - Desmagnetizador Circular

Las siguientes tablas proporcionan las especificaciones básicas para nuestro desmagnetizador circular extrafuerte de 6" XX. Las carcasas de aluminio con acabado personalizado están construidas para un montaje directo en la superficie de trabajo y están "acanaladas" para mejorar la transferencia de calor de conexión. Las unidades están disponibles con intensidades de campo que van desde 308 a 700 gauss y están diseñadas para funcionar en modo continuo [C] o intermitente [I] utilizando 120, 240 o 480 voltios, y a 50 Hz o 60Hz, potencia monofásica. Para obtener menos fuerza de campo en una desmagnetización de seis pulgadas de diámetro, pregunte por nuestras unidades de servicio pesado de 6" X o nuestras unidades de servicio normal de 6" N. Las unidades de servicio intermitente de hasta 21 KVA están clasificadas para un servicio del 25% con un tiempo máximo de "encendido" de 5 minutos. Actualmente, más de 400 fabricantes y laboratorios estadounidenses y extranjeros utilizan los desmagnetizadores R.B., por lo tanto, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas, intensidades de campo, con opciones para satisfacer sus necesidades.

Unidades De Trabajo Circular - 6" XX

Clasificación	Trabajo (C o I)	Voltios	Amps	Kva	Campo (gauss)	Peso (lbs/kg)	Precio (\$U.S.)	A Prueba de Goteo \$*
6"XX9	C	120	10.8	1.3	350	45/20.4	1868	189
6"XX9	I	240	21.6	5.2	700	45/20.4	1903	"
6"XX12	C	240	5.4	1.3	345	45/20.4	1986	"
6"XX12	I	480	10.8	5.18	700	45/20.4	2017	"
6"XX16	C	480	2.1	1.01	308	42/19.0	2217	"

* OTRAS OPCIONES DISPONIBLES LLAME PARA MÁS DETALLES

Dimensiones Generales Y De Montaje - (Pulgadas / Centímetros)

Ancho (An)	Longitud (L)	Altura (Al)	Apertura de Bancos (O)	Centros de Hoyo (W)	Centros de Hoyo (L)	Tamaño de Tornillo (# o en.) #10
11.5/29.2	6/15.24	11.5/29.2	3.25/8.26	10.75/27.3	4.13/10.8	0.25"

[/vc_column_text][[/vc_column]][[/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO