

## DESMAGNETIZADOR DE SUPERFICIE DE 8"



SKU: N / A | Categorías: [Desmagnetizadores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"]**Desmagnetizador de Superficie de 8"**

[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"]**Descripción del Producto**

Los Desmagnetizadores De Tipo Superficial tienen un núcleo de acero laminado con una cara activa de trabajo. El trabajo pequeño se puede mover transversalmente a través de la cara del desmagnetizador o el desmagnetizador puede invertirse y luego arrastrarse sobre la superficie del trabajo grande y pesado. El corto (3 5/8") a menudo permite desmagnetizar troqueles sin sacarlos de la prensa.

Los desmagnetizadores de tipo de superficie Annis tienen un agarre manual en cada extremo para uso portátil, y también tienen una disposición para el montaje permanente en el banco o debajo de una cinta transportadora, etc.

Estas unidades encapsuladas con epoxi se consideran impermeables. Se pueden usar en el extremo de apoyo de las lijadoras de banda húmeda, etc., como se usan para terminar estampados de acero plano.

Los desmagnetizadores de superficie están disponibles para servicio intermitente o continuo. Las unidades prácticas de servicio intermitente son realmente bastante potentes, mientras que las unidades de servicio continuo son algo menos potentes que las limitaciones de potencia de entrada diseñadas.

Podemos suministrar otros desmagnetizadores de tipo de superficie para aplicaciones especiales, siempre que el grosor del trabajo no sea demasiado grande. También suministramos cientos de variedades de desmagnetizadores de tipo de paso y muchas otras unidades de propósito especial. Infórmenos de sus requerimientos.

Borrado masivo de cinta magnética, hasta 1/2" x 17" de diámetro. carretes, se pueden hacer rápidamente, solo requieren una sola rotación de 360° del carrete. Este modelo especial de borrador a granel se puede usar durante 30 minutos completos sin sobrecalentarse. Amueblado con cable de 6'y poste pivotante de 1/4" de diámetro.

### Especificaciones

Los desmagnetizadores de superficie tienen un área de trabajo activa de 8" de largo. Las dimensiones totales son de 3 5/8" de alto x 6" de ancho x 15 5/8" de largo. Peso 39 libras Funciona con 115 voltios, 60 hz.

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO