

## DESTILADOR DE AGUA DE ACERO INOX, 380V, CAPACIDAD: 20L/HORA, 15KW, ACERO INOXIDABLE



- Material de acero inoxidable, adopta tecnología de estampado y soldadura.
- Alarma de escasez de agua y de apagado, automáticamente repone el agua y el calor
- Indicador de energía, calefacción y muestra la escasez de agua.

**SKU:** B-01-19-70-01-0702 | **Categorías:** [Destilador de agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas de Destilador de agua

Modelo	BellDestAgCalElecAutoA5v2	BellDestAgCalElecAutoA20v2	BellDestAgCalElecAutoA10v2
Código SKU	B-01-19-70-01-0701	B-01-19-70-01-0702	
Salida de agua (L/H)	5	20	10
Consumo (KW)	5	15	7.5
Fuente de alimentación	AC110/220V , 50/60Hz	380V/50Hz	AC380V 50Hz AC220V 50Hz
Tamaño del paquete (Diámetro*H)mm	415*415*85mm	475*475*1030mm	380*385*915mm
Peso neto Kg	9.5	13.5	10.5
Peso bruto (kg)	6	11	7.5

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Capacidad (L)

20

COTECNO