

## DESTILADOR DE AGUA DE ALTA PUREZA DE SUB-EBULLICIÓN (CUARZO)



### Características

- Cuarzo interno y material externo de acero inoxidable.
- Protección contra escasez de agua, apagado automático.
- Resistencia a altas temperaturas y resistencia a la corrosión.
- Calentamiento por radiación térmica

**SKU:** BellDestAgAltPQuarz-A,BellDestAgAltPQuarz-B,BellDestAgAltPQuarz-C,BellDestAgAltPQuarz-D |

**Categorías:** [Destilador de agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas del Destilador de agua

Modelo	BellDestAgAltPQuarz-A	BellDestAgAltPQuarz-B	BellDestAgAltPQuarz-C	BellDestAgAltPQuarz-D
Tipo de destilación	Destilación única de cuarzo	Destilación única de cuarzo	Destilación única de cuarzo	Destilación doble de cuarzo
Salida de agua (ml/h)	500	1000	2000	2500
Fuente de alimentación	AC220V,50HZ	AC220V,50HZ	AC220V,50HZ	AC220V,50HZ
Consumo (KW)	1	1.5	1.5	3
Tamaño del paquete(mm)	750*450*720	750*450*720	750*450*720	750*600*720
Peso bruto(kg)	16	16	16	24

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Capacidad (L)

[0.5](#), [1](#), [2](#), [2.5](#)

COTECNO