


DINAMÓMETRO MECÁNICO BELLTRONIC



- El dinamómetro ha demostrado tener una versatilidad ilimitada como medida de tensión, tracción y peso.
- Instrumento. Se ha utilizado para trabajos tan diversos como montaje de cables para puentes; ajustar la tensión en los cables de sujeción; pruebas de campo de cadenas, cuerdas, alambres, cualquier cosa que requiera una medición precisa de la fuerza o la tensión.
- Las empresas de servicios públicos cuentan con el Dinamómetro Modelo B-01-16-01-02-0100. Los montadores de torres de comunicación emplean varios dinamómetros durante la instalación para tensar adecuadamente los cables de sujeción.
- El dinamómetro también funciona todos los días para la industria de la aviación y se utiliza en todo el mundo en instalaciones militares.

SKU: B-01-16-01-02-0100 | **Categorías:** [Dinamómetro Mecánico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

No. de parte	Modelo	Descripción y parámetros técnicos
201-02	B-01-16-01-02-0100	• Tamaños de esfera: esferas de 250 mm (10 ") • Precisión: $\pm 1,0\%$ del rango completo • Amplia gama de capacidades: 5,10,30, 50,80, 100, 120, 160Kn • Control cero • Sobrecarga máxima: 125% de la capacidad nominal • Viga flexible fabricada con acero de alta especificación. Tratado térmicamente para máxima resistencia. • Las amplias aberturas de los grilletes se combinan con la mayoría de los ganchos y herrajes. • El dial y el puntero anti-paralaje ofrecen lecturas precisas desde diferentes líneas de visión. El dial es resistente al desgaste y a la niebla. • Temperatura de funcionamiento: 40 °F a 125 °F (4,4 °C a 52 °C) Tamaño: 6,5" x 6" x 10.2" (16,5 x 15 x 26 cm) • Tamaño: 6.5 «x 6» x 10.2 «(16.5 x 15 x 26 cm) • Peso: 44 libras (22 kg)

COTECNO