

## DISPOSITIVO DE HAZ MÓVIL



Dispositivo de haz móvil de 3 metros de largo se utiliza para comprobar si hay irregularidades en las superficies de carreteras de hormigón y bituminosas. Una unidad de detección que comprende una rueda conectada a un indicador proporciona un aumento de 4: 1.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [13280-4](#), [BS 598-104](#), [EN 12697-32](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La desviación de la superficie de una línea recta se muestra en una escala calibrada en incrementos de 2 mm en el rango de 0-10 mm e incrementos de 5 mm en el rango de 10-25 mm.
- Dispositivo de haz móvil comprende un marcador de tinte manual que se utiliza para marcar secciones de superficie irregulares cuando se encuentra.
- La caja de madera debe pedirse por separado.

### Normas:

EN 12697-32, 13280-4, BS 598-104

### Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellDisHazMov-55	B-01-03-05-280101	Dispositivo de haz móvil	33x180x60	55

Código de producto	Nombre del producto
B-01-03-05-280201	Caja de madera

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO