

DISRUPTOR CELULAR ULTRASÓNICO - PORTÁTIL



Características

- Pantalla LCD
- Rango de ajuste de la alarma de temperatura: 0 ~ 100 °C
- Ajuste de tiempo ultrasónico para encendido y apagado: 0,1 ~ 9,9 s
- Alarma audible para: temperatura excesiva, exceso de energía a lo largo del tiempo
- Otro accesorio opcional: interruptor de pie, caja insonorizada, polo de amplitud (Φ 2,3 o 6 mm)

SKU: BellDisrUltCel-1 | **Categorías:** [Disruptor Ultrasónico de Células](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| | |
|---------------------------------------|---|
| Modelo | BellDisrUltCel-1 |
| Frecuencia (KHz) | 20 ~ 25, seguimiento automático de frecuencia |
| Capacidad de trituración (ml) | 3 ~ 10 (si elige $\Phi 3$) 5 ~ 100 (si elige $\Phi 5$) |
| Polo de amplitud estándar Φ (mm) | 3 o 5 |
| Consumo de salida del generador (W) | 250 |
| Consumo ultrasónico (W) | 250 (se puede ajustar según la demanda del cliente) |
| Fuente de alimentación | AC220V/110V \pm 10%, 50/60Hz |
| Tamaño del paquete (W * D * H) m | 570 * 350 * 470 (cuerpo principal) |
| Peso bruto (kg) | 18 |

COTECNO