

## DUCTILÓMETRO DE 400 MM



Ductilómetro de 400 mm para la determinación del restablecimiento elástico del betún. Carcasa de acero inoxidable con baño de agua aislado con tapa y motor paso a paso que proporciona un rango de velocidad variable de 1 a 50 mm / min. Con sistema de medición de desplazamiento digital. Se pueden probar hasta 4 muestras simultáneamente.

El panel de operación en el lado izquierdo del aparato con pantalla digital memoriza hasta 3 valores de desplazamiento. Los termómetros de vidrio están instalados para controlar la temperatura en el baño de agua. La temperatura del baño se puede controlar mediante un ductilómetro Termostato de calefacción de baño (20-2370), si es necesario con una unidad de refrigeración adicional (20-2376) o una unidad de refrigeración / calefacción externa. (Los moldes de prueba y el accesorio de calentamiento del baño no están incluidos).



**SKU:** 20-2331 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL