

## DURÓMETRO BRINELL DE TORRETA AUTOMÁTICA BELL-DURBRI-TA-62.5



La torreta automática, los objetivos y el penetrador pueden cambiar libremente, el punto de prueba se posiciona automáticamente, carga automática, descarga automática.

Con dos objetivos de iluminación exterior, casi resolver el problema que no puede probar cuando la iluminación exterior hace que la muesca sea más clara y precisa.

Objetivo con codificador digital, cuando la prueba D1, D2 valor, la pantalla LCD muestra el valor de dureza, D1 y D2 valor directamente.

**SKU:** B-01-25-1603-0202 | **Categorías:** [Máquina de ensayo universal electrónica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

<b>Modelo</b>	<b>Bell-DurBri-TA-300</b>	<b>Bell-DurBri-TA-62.5</b>
Codigo SKU	B-01-25-1603-0201	B-01-25-1603-0202
Rango de pruebas	8-650HBW	8-650HBW
Prueba de fuerza	62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(1839N),250kgf(2452N),500kgf(4903N),750kgf(7355N),1000kgf(9807N),1500kgf(14710N),3000kgf(29420N)	1Kgf(9.8N),2.5Kgf(24.5N),5Kgf(49N),6.25Kgf(61.29N),10Kgf(98N),15.625Kgf(153.23N),25Kgf(245.2N),30Kgf(294N),31.25Kgf(306.47N) ,62.5Kgf(612.94N)
Máximo Altura de la muestra	200mm	180mm
Tiempo de duración	1~99S	1~99S
Resolución del dispositivo de medición	0.1um	0.1um
Tiempo de espera	0~60s	0~60s
Distancia entre pulsaciones	155mm	155mm
Salida de datos	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Microscopio	Ocular micrométrico digital de 20x	Ocular micrométrico digital de 20x
Modo de carga	Motor, control de bucle cerrado	Motor, bucle cerrado

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO