

## DURÓMETRO HAWK 400RS-IMP - INNOVATEST



**SKU:** 400RS-IMP | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### HALCÓN 400RS-IMP

#### ROCKWELL DURÓMETRO

El HAWK 400RS-IMP comparte toda la funcionalidad disponible en el 400RS como la altura de trabajo de 400 mm y la profundidad de 200 mm y puede ser equipado opcionalmente con un husillo automático. Simplemente pulse »Inicio» y el proceso completo de elevación, sujeción y ensayo se realiza sin la interferencia del operador.

Además, el 400RS-IMP tiene un PC industrial integrado, que funciona con Windows 10 y el software de control de flujo de trabajo INNOVATEST IMPRESSIONS™ MT, así como una pantalla táctil más grande con aún más funcionalidad. El sistema tiene toda la conectividad disponible hoy en día como LAN, WLAN, USB. Operación avanzada del establecimientometro y guía en pantalla, así como capacidades de servicio remoto a través de INNOVATEST Team Viewer.



#### Aspectos destacados

**escalas:** Rockwell, Rockwell superficial (Brinell, Vickers opcional)

**carga de ensayo:** 1kgf-187.5kgf

3kgf, 10kgf de precarga, 15, 30, 45, 60, 100, 150kgf de carga principal

Cargas de ensayo Brinell de 1kgf-187.5kgf (opcional)

Cargas de ensayo Vickers de 1kgf-150kgf (opcional)

Cargas de ensayo Knoop test force de 1kgf-5kgf (opcional)

**microscopio:** Paquete de microscopio Brinell, para la medición Brinell (opcional)

**Sistema de aplicacion de carga:** Totalmente automático, celda de carga, circuito cerrado, retroalimentación de fuerza. Carga de ensayo aplicada lineal absoluta, sin construcción de palanca

**Pantalla:** Pantalla táctil industrial de 8.5"

**Software:** IMPRESSIONS™ MT, control del flujo de trabajo, PC industrial integrado, licencia de Windows 10

**Memoria:** 128GB

**Salida:** USB, RJ45, Wi-Fi

**Iluminación:** LED de potencia cerca del indentador para una brillante iluminación de la muestra.

**Husillo:** Husillo motorizado para sujeción y ensayo totalmente automático (opcional)

**carcasa inferior:** La carcasa inferior de ABS reemplazable evita daños en la estructura

**campo de pieza de trabajo:** 400 mm (A) X 200 mm (P)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**SKU / Modelo**

[HAWK 400RS-IMP](#)

COTECNO