

## DURÓMETRO HAWK 651RS - INNOVATEST



**SKU:** 651RS | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### HALCÓN 651RS

#### ROCKWELL DURÓMETRO

Realice ensayos en piezas de trabajo más grandes, de forma irregular o largas es un desafío en las máquinas de husillo. El producto primero tiene que encajar en el yunque de ensayo y luego tiene que ser levantado a la posición correcta para el ensayo. En particular, para el ensayo de dureza de tipo nariz, se hace difícil si se necesita ensayar la dureza interior de una muestra de gran diámetro. La 651RS abordó estas preocupaciones al ser suministrada con una gran mesa de prueba de 425x370mm con una incrustación resistente en el área de ensayo que también da espacio para el montaje de todo tipo de yunques para un propósito en particular, como yunques planos, en forma de V o puntuales.

No hay necesidad de temer la caída de objetos o partes, ya que tales partes ya no necesitan ser levantadas a posición. El deslizamiento lineal que contiene la nariz saliente de 170 mm de largo puede ser rápidamente movido a su posición por un husillo con rodamientos de bolas de precisión. En toda la altura de trabajo de la maquina, un sistema de medicion de alta precision determina la posicion real de la nariz durante el movimiento y durante el ensayo.



#### Aspectos destacados

**escalas:** Rockwell, Rockwell superficial

**carga de ensayo:** 3kgf-150kgf

10kgf de precarga, 60, 100, 150kgf de carga principal

**Sistema de aplicación de carga:** : Totalmente automático, celda de carga, circuito cerrado, retroalimentación de fuerza. Deslizamiento lineal de altura completo, sistema mecánico sin holguras

**Pantalla:** Pantalla táctil industrial de 6.5"

**Software:** Sistema de software I-TOUCH™, control avanzado del reveladometro

**Memoria:** Memoria interna grande que almacena 150 lecturas

**Salida:** USB

**Iluminación:** LED de potencia cerca del indentador para una brillante iluminación de la muestra

**carcasa inferior:** La carcasa inferior de ABS reemplazable evita daños en la estructura

**campo de pieza de trabajo:** 650 mm (A) X 165 mm (P)

**Yunques:** Yunque endurecido de 200mm y mesa de trabajo grande de 425x370 + ranuras en T

## INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[HAWK 651RS](#)

COTECNO