

## ECO-260 | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



**SKU:** ECO-260 | **Categorías:** <u>Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio</u> |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

## **Especificaciones Técnicas**

No. de pistones 1

Tasa de flujo 26 LPM

Vacío máximo 695mmHg/27,3"Hg Presión máxima 6,32 bar/90 psi

RPM 3400

Corriente 1,5 amp-127v/0,7 amp-220v

Potencia del motor 135W
Peso 2,75Kg

Dimensiones máximas en mm CxLxA (162x159x205)

Variaciones eléctricas 220v/50Hz

220v/60Hz 127v/60Hz Bivoltaje

IP-20

Alta resistencia química Opcional

• Rendimiento AC / 60Hz a nivel del mar



## INFORMACIÓN ADICIONAL