

ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD - SERIE 03



- El electrodo de conductividad de la serie 03 es un electrodo de uso general, de laboratorio o de campo que ofrece un rendimiento de sensor de grafito asequible para muchas aplicaciones de agua.
- **Características:**
- Estructura de epoxi con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm. No incluye sensor de temperatura
- Diseño de sensor de placa de grafito de 2 celdas
- Constantes de celda para cubrir todos los rangos populares ($K = 0.1, 1.0$)
- Adecuado para todos los usos generales o aplicaciones sin ATC

SKU: BellEleConSer-03 | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [Laboratorio / Campo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO