

ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD - SERIE 40



- El electrodo de conductividad de la serie 40 es un electrodo de campo o de laboratorio de uso general que ofrece un rendimiento de sensor de grafito de 4 celdas de primera calidad para muchas aplicaciones de agua.
- **Características:**
- La Estructura de epoxi de 16 mm de diámetro y 120 mm de longitud.
- Sensor de temperatura integrado para compensación automática de temperatura
- Grafito de 4 celdas, diseño de sensor de placa / anillo de "ojo de buey"
- Cubre muy bien la mayoría de los rangos con una constante de celda ($K = 0.45$)
- Adecuado para todas las aplicaciones avanzadas o de uso general

SKU: BellEleConSer-40 | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [Laboratorio / Campo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO